

**Přesný jehlový pilník Celková délka = 180 mm, SH 00/ DH 00, Typ: 1****Údaje o objednávce**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 527150 1     |
| GTIN           | 613548046227 |
| Třída artiklu  | 53B          |

**Popis****Provedení:**

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku =  $\frac{1}{2}$  délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.

**Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.**

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Upozornění:**

Také viz č. 527050 – 527070 přesné pilníky Habilis.

**Technický popis**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Průřez          | 6,0×1,3 mm |
| Celková délka   | 180 mm     |
| Pilované plochy | 4          |
| Popis tvaru     | plochý     |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Švýcarský sek           | 00                    |
| Odpovídá německému seku | 1                     |
| Atribut názvu produktu  | SH 00/ DH 00          |
| Druh produktu           | Přesný jehlový pilník |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |
| Uni              | omezené použití |                |         |

## Příslušenství

|   |          |
|---|----------|
| Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2 | 519700 2 |
| Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3 | 519700 3 |