

**VALTITAN přesný jehlový pilník Celková délka 180 mm, SH 0/ DH 1, Typ: 2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	527550 2
GTIN	613548045596
Třída artiklu	53B

**Popis****Provedení:**

**Vysoce výkonný jehlový pilník** s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. Tvrdost povrchu **1200 HV**. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníků třískami, takže pilníky lze čistit lehkým poklepáním (na dřevo).

**Norma:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Technický popis**

Popis tvaru	plochý ostrý
Celková délka	180 mm
Průřez	6×1,2 mm
Pilované plochy	4
Švýcarský sek	0
Odpovídá německému seku	1
Atribut názvu produktu	SH 0/ DH 1
Včetně rukojeti pilníku	ne
Druh produktu	Přesný jehlový pilník

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Al Mg	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	vhodný

## Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3