



## Přesný jehlový pilník Celková délka 160 mm, SH 2/ DH 3, Typ: 2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	527340 2
GTIN	613548047385
Třída artiklu	53B

### Popis

#### Provedení:

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku =  $\frac{1}{2}$  délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.

**Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.**

#### Norma:

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

#### Upozornění:

Také viz č. 527050 – 527070 přesné pilníky Habilis.

### Technický popis

Pilované plochy	4
Celková délka	160 mm
Popis tvaru	plochý ostrý
Průřez	5,4×1,2 mm

Švýcarský sek	2
Odpovídá německému seku	4
Atribut názvu produktu	SH 2/ DH 3
Druh produktu	Přesný jehlový pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Uni	omezené použití		

## Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2