

Garant**Spirálový vrták dlouhý HSS W, bez povlaku, Ø DC h8: 7,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	116040 7,5
GTIN	4045197025876
Třída artiklu	11B

Popis**Provedení:**

S výbrusem špičky tvar A od velikosti 2,5 mm.

Zesílené jádro **bez rozšiřování**. Přesný výbrus špičky. Široké drážky pro třísky s výrazně zaoblenými zadními hranami. Leskle broušený povrch.

Výhoda:

Pro vrtání hlubokých otvorů a pro vrtání s použitím vrtacích pouzder.

Doporučení:**Maximální hloubka vrtání:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Upozornění:

Vhodné NC navrtávky č. 112120, 112140 a 112170 s **úhlem hrotu 142°** pro vyšší bezpečnost procesu.

Technický popis

Délka drážky pro třísky L_c	102 mm
Počet břitů Z	2
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky	0,14 mm/ot,
Jmenovitý Ø D_c	7,5 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Ø stopky D_s	7,5 mm
Celková délka L	156 mm
Norma	DIN 340
Doporučená maximální hloubka vrtání L_2	90,8 mm

Vrcholový úhel	130 stupeň
Stopka	válcová stopka
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS
Typ	W
Úhel sklonu šroubovice	30-40 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Spirálový vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	45 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	40 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		