

**Přesný jehlový pilník Celková délka = 160 mm, SH 0/ DH 1, Typ: 1****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|--------------|
| Artikové číslo | 527140 1 |
| GTIN | 613548046142 |
| Třída artiklu | 53B |

Popis**Provedení:**

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku = $\frac{1}{2}$ délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.

Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Upozornění:

Také viz č. 527050 – 527070 přesné pilníky Habilis.

Technický popis

| | |
|-----------------|------------|
| Pilované plochy | 4 |
| Popis tvaru | plochý |
| Celková délka | 160 mm |
| Průřez | 5,4×1,2 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Švýcarský sek | 0 |
| Odpovídá německému seku | 1 – 2 |
| Atribut názvu produktu | SH 0/ DH 1 |
| Druh produktu | Přesný jehlový pilník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Uni | omezené použití | | |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3 | 519700 3 |
| Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2 | 519700 2 |