




Obtahovací kámen – ušlechtilý korund, trojhran, Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti: 100X13F



Údaje o objednávce

Artikové číslo	558515 100X13F
GTIN	9003172580135
Třída artiklu	53Y

Popis

Použití:

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění.

Pro **ocel** (kalenou) a slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tuhost tohoto materiálu zaručuje **pevnost hran** a vysoký **řezný výkon**.

Upozornění:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Technický popis

Zrnitost	320
Délka	100 mm
Stupeň jemnosti	jemné
Šířka	13 mm
Barva	oranžová
Zkratka brusiva	A
Tvar	trojhran
Druh produktu	Obtahovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		