

**VALTITAN přesný jehlový pilník Celková délka 180 mm, SH 0/ DH 1, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	527550 1
GTIN	613548045534
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný jehlový pilník s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. Tvrdost povrchu **1200 HV**. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníků třískami, takže pilníky lze čistit lehkým poklepáním (na dřevo).

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Technický popis

Pilované plochy	4
Průřez	6,0×1,3 mm
Celková délka	180 mm
Popis tvaru	plochý
Švýcarský sek	0
Odpovídá německému seku	1
Atribut názvu produktu	SH 0/ DH 1
Včetně rukojeti pilníku	ne
Druh produktu	Přesný jehlový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Al Mg	vhodný
Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	vhodný

Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2