



## Obtahovací kámen – ušlechtilý korund, plochý, Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti: 100X10F



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	558555 100X10F
GTIN	9003172581521
Třída artiklu	53Y

### Popis

#### Použití:

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění.

Pro **ocel** (kalenou) a slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tuhost tohoto materiálu zaručuje **pevnost hran** a vysoký **řezný výkon**.

#### Upozornění:

**Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

### Technický popis

Šířka	10 mm
Zrnitost	320
Délka	100 mm
Stupeň jemnosti	jemné
Barva	oranžová
Zkratka brusiva	A
Tvar	plochý
Druh produktu	Obtahovací pilník

### Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		