

## Mezní válečkový kalibrační trn H7, Jmenovitý Ø: 46mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 484000 46     |
| GTIN           | 4045197211088 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

Správné strany těchto pracovních kalibrů jsou zhotoveny s **přídavkem na opotřebení** dle DIN 7164.

Měřicí plochy z prvotřídní kalibrované oceli, kalené, zbavené pnutí, broušené a lapované.

Mezní válečkový kalibr s třídou tolerance H7.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Upozornění:

- **Další mezírozměry na vyžádání nebo je lze jednoduše objednat na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) např. č. 484000 vel. 82.**
- **Přejímací kalibrační trny (bez přídavku na opotřebení) viz č. 484027.**
- **Kalibrační trny s rozměrovými mezistupni a všechny Ø s číselnou tolerancí viz č. 484025.**

### Technický popis

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Toleranční pole  | H                           |
| Norma            | DIN 7150-2                  |
| Norma            | DIN 7164                    |
| Kvalita          | 7                           |
| Jmenovitý rozměr | 46 mm                       |
| Druh měrky       | Dobrý kalibr                |
| Druh měrky       | Kalibr pro zmetkové rozměry |
| Druh měrky       | Dobrý kalibr                |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Kalibrování   | M2           |
| Druh produktu | Mezní kalibr |

**Služby**

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibrace DAkkSMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibrováníMezní válečkový kalibr Maximální Ø 60 mm     | 028300 60 |