



Obtahovací kámen – ušlechtilý korund, nůž, Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti: 100X25M



Údaje o objednávce

Artikové číslo	558565 100X25M
GTIN	9003172581590
Třída artiklu	53Y

Popis

Použití:

Pro **odjehlování, ostření, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícování a leštění. Pro **ocel** (kalenou) a slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tuhost tohoto materiálu zaručuje **pevnost hran** a vysoký **řezný výkon**.

Upozornění:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Technický popis

Délka	100 mm
Zrnitost	180
Stupeň jemnosti	střední
Šířka	25 mm
Barva	růžová
Zkratka brusiva	A
Tvar	nůž
Druh produktu	Obtahovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		