

**Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený), trojhran, Délka×šířka (mm)
stupeň jemnosti: 150X16F****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558615 150X16F
GTIN	4260496530276
Třída artiklu	56Z

Popis**Použití:**

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění.

Pro **tvrdokov, neželezné kovy**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdostí** a výrazným **efektem samoostření**.

Upozornění:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Technický popis

Stupeň jemnosti	jemné
Šířka	16 mm
Zrnitost	320
Délka	150 mm
Barva	zelená
Zkratka brusiva	SiC
Tvar	trojhran
Druh produktu	Obtahovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		