

KARL DEUTSCH**Tloušťkoměr Universal Leptoskop, Typ: 2042****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 496850 2042 |
| GTIN | 2050001061546 |
| Třída artiklu | 49G |

Popis**Provedení:**

Univerzální tloušťkoměr pro materiál Fe a / nebo NFe podle sondy č. 496900, 496910 nebo 496912.

- **Dle potřeby vyměnitelné měřicí sondy.**
- **Přehledný displej s podsvícením.**
- **Bez kalibrace, připraven k okamžitému měření.**
- **Rozsáhlé možnosti kalibrace, např. patentované seřizování prostřednictvím vrstvy neznámé tloušťky.**
- **Napájení ze sítě a z akumulátoru, automatické vypínání.**
- **Datový výstup pro tepelnou tiskárnu.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081561 vel. LR6, přepravního kufříku, návodu k obsluze a kalibračního protokolu.

Technický popis

| | |
|-----------------------|--------------|
| Životnost baterií cca | 90 h |
| Princip měření NFe | vířivý proud |

| | |
|--|------------------------------------|
| Mezní chyba pro vrstvy < 100 µm | 1 % / ±1 µm |
| Rozsah měření | 0 - 20000 µm |
| Paměť | 10000 naměřených hodnot |
| Princip měření Fe | magnet. indukční |
| Počet obsažených baterií | 2 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 |
| Mezní chyby pro vrstvy 100 až 1000 µm | 1 – 3 % / ±1 µm |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Rozhraní | USB rozhraní |
| Měřicí technika | Digitální |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Obal | Stabilní box |
| Druh produktu | Přístroj na měření tloušťky vrstvy |

Příslušenství

| | |
|--|--------------|
| Sada kalibračních fólií, 6dílná Typ A | 496940 A |
| Měřicí sonda NFe pro č. 496850 Typ MIKRO | 496910 MIKRO |
| Kontrolní těleso Typ FE | 496920 FE |
| Měřicí sonda Fe pro č. 49 6850 Typ MIKRO | 496900 MIKRO |
| Kontrolní těleso Typ NFE | 496920 NFE |
| Měřicí sonda Fe pro č. 49 6850 Typ EP | 496900 EP |
| Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6 | 081561 LR6 |
| Měřicí sonda NFe pro č. 496850 Typ EP | 496910 EP |
| Měřicí sonda Fe pro č. 49 6850 Typ EP90 | 496900 EP90 |
| Měřicí sonda Fe / NFe pro č. 496850 Typ KOMBI | 496912 KOMBI |