

**Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený), trojhran, Délka×šířka (mm)  
stupeň jemnosti: 100X6F****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558615 100X6F
GTIN	4260496530214
Třída artiklu	56Z

**Popis****Použití:**

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění.

Pro **tvrdokov, neželezné kovy**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdostí** a výrazným **efektem samoostření**.

**Upozornění:**

**Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	jemné
Šířka	6 mm
Délka	100 mm
Zrnitost	320
Barva	zelená
Zkratka brusiva	SiC
Tvar	trojhran
Druh produktu	Obtahovací pilník

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		