

**Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený), plochý, Délka×šířka (mm)
stupeň jemnosti: 100X10F****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558655 100X10F
GTIN	4260496530139
Třída artiklu	56Z

Popis**Použití:**

Pro **odjehlování, ostření, obtahování** a **srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšování ploch, lícování a leštění. Pro **tvrdokov, neželezné kovy**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdostí** a výrazným **efektem samoostření**.

Upozornění:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Technický popis

Šířka	10 mm
Délka	100 mm
Stupeň jemnosti	jemné
Zrnitost	320
Barva	zelená
Zkratka brusiva	SiC
Tvar	plochý
Druh produktu	Obtahovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
Tvrdokov (TK)	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Kámen	omezené použití
mokrý max.	vhodný
suché	omezené použití