

## Ocílka originální Arkansas (bílý), zrna 8000 v dřevěném pouzdře, Délka×šířka: 150X50mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	558830 150X50
GTIN	4037073001586
Třída artiklu	56Z

### Popis

#### Provedení:

Přírodní kámen (originální Arkansas) z křemence s nejjemnější zrnitostí, s vysokou pevností hran. Pro nejjemnější povrchy a brus bez otřepů. Zrna 5000 (předbroušení), zrna 8000 (leštění).

#### Použití:

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění. **Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

#### Upozornění:

Přidáním malého množství oleje se zvýší životnost a výkon ostření.

### Technický popis

Šířka	50 mm
Délka	150 mm
Výška	12 mm
Stupeň jemnosti	leštění
Zrnitost	8000
Brusivo	Křemenec Arkansas

Obal	Dřevěné pouzdro
Druh produktu	Obtahovací kámen

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		