

**Obtahovací kámen – karbid křemíku (zelený), nůž, Délka×šířka (mm) stupeň jemnosti: 100X25F****Údaje o objednávkce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 558665 100X25F |
| GTIN           | 4260496530436  |
| Třída artiklu  | 56Z            |

**Popis****Použití:**

K **odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran** na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícování a leštění.

Pro **tvrdokov, neželezné kovy**, sklo, keramiku, porcelán. Materiál s **vysokou tvrdostí** a výrazným **efektem samoostření**.

**Upozornění:**

**Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.**

**Technický popis**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Délka           | 100 mm            |
| Šířka           | 25 mm             |
| Zrnitost        | 320               |
| Stupeň jemnosti | jemné             |
| Barva           | zelená            |
| Zkratka brusiva | SiC               |
| Tvar            | nůž               |
| Druh produktu   | Obtahovací pilník |

**Údaje o uživateli**

|               | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Ocel < 55 HRC | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 60 HRC | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 67 HRC | vhodný          |                      |                |
| Tvrdokov (TK) | vhodný          |                      |                |
| INOX          | vhodný          |                      |                |
| Ti            | vhodný          |                      |                |
| GG(G)         | vhodný          |                      |                |
| CuZn          | vhodný          |                      |                |
| Plasty, GFK   | vhodný          |                      |                |
| Kámen         | omezené použití |                      |                |
| mokrý max.    | vhodný          |                      |                |
| suché         | omezené použití |                      |                |