

Ocílka pro ocel korund (A) hrubá / jemná, Délka×šířka: 125X50mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558815 125X50
GTIN	4260496535257
Třída artiklu	56Z

Popis**Provedení:**

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.

Korund se středně tvrdým pojivem. Dole normální korund (A) zrno 100 (hrubé); nahoře ušlechtilý korund zrno 280/320 (jemné).

Použití:

Pro odhroťování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

Upozornění:

Speciální lešticí kameny pro vyrovnávání k dodání na poptávku.

Technický popis

Délka	125 mm
Šířka	50 mm
Zrnitost	100
Zrnitost	280 / 320
Výška	20 mm
Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Brusivo	korund
Druh produktu	Obtahovací kámen

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		