



## Diamantový jehlový pilník, 140 mm zrno D91 (jemné), Typ: 4

### Údaje o objednávce

Artikové číslo	529210 4
GTIN	4007220016848
Třída artiklu	53B

### Popis

#### Provedení:

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. **Celková délka pilníku = 140 mm**; délka diamantové vrstvy = 70 mm; stopky  $\varnothing = 3$  mm.

#### Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z **kalené oceli** nebo **tvrdokovu**. Dále k opracování **skla**, **keramiky** atd. Pilujte s **malým přitlakem**, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.

#### Zrnitost:

Jemné zrno **D91**.

#### Zvláštní příslušenství:

**Rychloupínací rukojeť** k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.

### Technický popis

Délka potahu	70 mm
Popis tvaru	kulatý
Průřez s osazením	3,2 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Zrnitost	D91
Včetně rukojeti pilníku	ne
Druh produktu	Jehlový pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		

## Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2