

**Diamantový jehlový pilník, 215 mm zrno D126 (střední) univerzální, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	529150 1
GTIN	4007220017302
Třída artiklu	53B

**Popis****Provedení:**

Odpovídají jehlovým pilníkům č. 529220, avšak jsou vyrobené z polotovarů podobných pilníkům Habilis č. 527060 (zesílený průřez, silná kovaná stopka); cca **3násobná plocha vrstvy** oproti jehlovým pilníkům.

**Použití:**

K obrábění **kalených resp. legovaných ocelí, tvrdokovů, skla, keramiky a plastů zesílených sklolaminátem**. Použijte **malý přítlak**, zejména na hranách! Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.

**Technický popis**

Průřez s osazením	10,3×2,8 mm
Popis tvaru	plochý
Délka potahu	100 mm
Celková délka	215 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Zrnitost	D126
Včetně rukojeti pilníku	ne
Rukojeť pilníku je nutná	ne
Druh produktu	Pilník Handy

