

**Diamantový jehlový pilník, 215 mm zrno D126 (střední) univerzální, Typ: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	529150 3
GTIN	4007220017319
Třída artiklu	53B

Popis**Provedení:**

Odpovídají jehlovým pilníkům č. 529220, avšak jsou vyrobené z polotovarů podobných pilníkům Habilis č. 527060 (zesílený průřez, silná kovaná stopka); cca **3násobná plocha vrstvy** oproti jehlovým pilníkům.

Použití:

K obrábění **kalených resp. legovaných ocelí, tvrdokovů, skla, keramiky a plastů zesílených sklolaminátem**. Používejte **malý přítlak**, zejména na hranách! Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.

Technický popis

Průřez s osazením	12,5×3,8 mm
Popis tvaru	půlkulatý
Délka potahu	100 mm
Celková délka	215 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Zrnitost	D126
Včetně rukojeti pilníku	ne
Rukojeť pilníku je nutná	ne
Druh produktu	Pilník Handy

