


**Ocílka pro TK a litinu karbid křemíku (SiC) hrubá / jemná, Délka×šířka:  
125X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558825 125X50
GTIN	4260496535196
Třída artiklu	56Z

**Popis****Provedení:**

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.

**Karbid křemíku** se středně tvrdým pojivem. Dole zrno SiC 280/320 (jemné); nahoře zrno SiC 100 (hrubé).

**Použití:**

Pro odhrotování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

**Upozornění:**

**Speciální lešticí kameny pro vyrovnávání k dodání na poptávku.**

**Technický popis**

Výška	20 mm
Stupeň jemnosti	hrubý / jemný
Zrnitost	100
Zrnitost	280 / 320
Šířka	50 mm
Délka	125 mm
Druh produktu	Obtahovací kámen

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		