



VALTITAN přesné jehlové pilníky 6-dílná sada, Celková délka mm / švýcarský sek: 180/2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	527660 180/2
GTIN	613548045794
Třída artiklu	53B

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný jehlový pilník s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. Tvrdost povrchu **1200 HV**. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníků třískami, takže pilníky lze čistit lehkým poklepáním (na dřevo).

Norma:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Rozsah dodávky:

V plastové brašně. Po jednom pilníku tvaru plochý tupý, půlkulatý, kulatý, čtyřhranný, trojhranný a baret.

Technický popis

Švýcarský sek	2
Celková délka	180 mm
Druh produktu	Přesný jehlový pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	vhodný
INOX	vhodný
Ti	vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
Uni	vhodný

Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2