




## Sada diamantových jehlových pilníků, 5dílná, 140 mm, Zrnitost: D126µm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	529300 D126
GTIN	4007220017388
Třída artiklu	53B

### Popis

#### Provedení:

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. **Celková délka pilníku = 140 mm**; délka diamantové vrstvy = 70 mm; Ø stopky = 3 mm.

#### Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z **kalené oceli** nebo **tvrdokovu**. Dále k opracování **skla, keramiky** atd. Pilujte s **malým přtlakem**, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku. Univerzální zrnitost (standardní pilník)

#### Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.

**5dílná sada**, po 1 pilníku tvaru 1; 3; 4; 5; 6.

#### Zvláštní příslušenství:

**Rychloupínací rukojeť** k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.

### Technický popis

Celková délka	140 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Počet samostatných pilníků	5
Obal	Plastový box

Druh produktu

Jehlový pilník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		

## Příslušenství

Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 3	519700 3
Diamantový jehlový pilník, 140 mm zrnno D126 (střední) univerzální Typ 5	529220 5
Diamantový jehlový pilník, 140 mm zrnno D126 (střední) univerzální Typ 1	529220 1
Diamantový jehlový pilník, 140 mm zrnno D126 (střední) univerzální Typ 4	529220 4
Diamantový jehlový pilník, 140 mm zrnno D126 (střední) univerzální Typ 6	529220 6
Rychloupínací rukojeť pro jehlové pilníky Typ 2	519700 2
Diamantový jehlový pilník, 140 mm zrnno D126 (střední) univerzální Typ 3	529220 3