



Přesný rýhovaný pilník hrubý Délka 180 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 750



Údaje o objednávce

Artikové číslo	528200 750
GTIN	613548076767
Třída artiklu	53B

Popis

Provedení:

Polotovary **švýcarských precizních rýhovaných pilníků** jsou kované ze speciální oceli, broušené a provedené pomocí přesných strojů s velmi precizním sekem se stejnou hustotou a hloubkou s tvrdostí **65 – 66 HRC**. Sek, který je s nejvyšší čistotou proveden až k samé špici, dokazuje kvalitu těchto rýhovaných pilníků. Tyto rýhované pilníky se vyznačují nejvyšší přesností tvaru, enormním výkonem při extrémně dlouhé životnosti.

Použití:

Pro přesné a citlivé práce i v případě velmi tvrdých materiálů, např. při výrobě nástrojů a forem.
Seky: 16 cm

Technický popis

Průřez	4,4x1,2 mm
Stupeň jemnosti	hrubé
Švýcarský sek	0
Odpovídá německému seku	1
Seky	16 cm
Celková délka	180 mm
Atribut názvu produktu	SH 0 / DH 1
Druh produktu	Přesný rýhovací pilník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Uni	omezené použití		