



## Přesný rýhovaný pilník jemný Délka 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 974



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	528050 974
GTIN	613548079201
Třída artiklu	53B

### Popis

#### Provedení:

Polotovary **švýcarských precizních rýhovaných pilníků** jsou kované ze speciální oceli, broušené a provedené pomocí přesných strojů s velmi precizním sekem se stejnou hustotou a hloubkou s tvrdostí **65 – 66 HRC**. Sek, který je s nejvyšší čistotou proveden až k samé špici, dokazuje kvalitu těchto rýhovaných pilníků. Tyto rýhované pilníky se vyznačují nejvyšší přesností tvaru, enormním výkonem při extrémně dlouhé životnosti.

#### Použití:

Pro přesné a citlivé práce i v případě velmi tvrdých materiálů, např. při výrobě nástrojů a forem.

### Technický popis

Průřez	3,8×1,8 mm
Stupeň jemnosti	jemné
Švýcarský sek	2
Odpovídá německému seku	2
Seky	38 cm
Celková délka	150 mm
Atribut názvu produktu	SH 2 / DH 2
Druh produktu	Přesný rýhovací pilník

### Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Uni	omezené použití		