




## Sada nástrčných klíčů s dutou stopkou s rukojetí Kraftform, 7-dílná



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 622455        |
| GTIN           | 4013288111432 |
| Třída artiklu  | 63F           |

### Popis

#### Provedení:

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu **s integrovanými měkkými zónami** usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. Čepel provedená jako dutá stopka, z chromvanadiové oceli. Dutá stopka umožňuje šroubování i u závitových tyčí s přesahem.

#### Obsah:

Po 1 ks č. 622450: vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13

### Technický popis

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Počet klíčů      | 7                      |
| Označení výrobce | 395 HO/7 SM            |
| Unášecí profil   | 6-hranný nástrčný klíč |
| Druh produktu    | Nástrčný klíč          |

### Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Nástrčný klíč s dutou stopkou s rukojetí Kraftform Rozměr klíče 10 mm  | 622450 10  |
| Nástrčný klíč s dutou stopkou s rukojetí Kraftform Rozměr klíče 6 mm   | 622450 6   |
| Nástrčný klíč s dutou stopkou s rukojetí Kraftform Rozměr klíče 5 mm   | 622450 5   |
| Nástrčný klíč s dutou stopkou s rukojetí Kraftform Rozměr klíče 5,5 mm | 622450 5,5 |
| Nástrčný klíč s dutou stopkou s rukojetí Kraftform Rozměr klíče 8 mm   | 622450 8   |
| Nástrčný klíč s dutou stopkou s rukojetí Kraftform Rozměr klíče 7 mm   | 622450 7   |
| Nástrčný klíč s dutou stopkou s rukojetí Kraftform Rozměr klíče 13 mm  | 622450 13  |