



Sada nástrčných klíčů plně izolované, Počet klíčů: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	622510 5
GTIN	4010995228200
Třída artiklu	63K

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí. **Použití:** Pro práce pod napětím do 1000 V.

Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti nežádoucímu pohybu. **Čepel** z chromvanadiové oceli, brunována. Dlouhé provedení; hluboká 6hranná hlava klíče pro přečnívající čepy.

Norma:

DIN 3125

Materiál:

Ergonomická vícesložková rukojeť s ochranou proti odvalování, **čepel** chromvanadiová ocel, černěná, plně izolovaná.

Obsah:

Po 1 ks č. 622500: vel. 7; 8; 9; 10; 13

Technický popis

Počet klíčů	5
Označení výrobce	SoftFinish® electric
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN 3125

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Nástrčný klíč s rukojetíplně izolovaný Rozměr klíče 9 mm	622500 9
Nástrčný klíč s rukojetíplně izolovaný Rozměr klíče 13 mm	622500 13
Nástrčný klíč s rukojetíplně izolovaný Rozměr klíče 7 mm	622500 7
Nástrčný klíč s rukojetíplně izolovaný Rozměr klíče 8 mm	622500 8
Nástrčný klíč s rukojetíplně izolovaný Rozměr klíče 10 mm	622500 10