

**Sada kloubových nástrčných klíčů, Počet klíčů: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622810 7
GTIN	8014230038681
Třída artiklu	63P

**Popis****Provedení:**

Rukojeť ve tvaru T je provedena jako kluzná s koncovou pojistkou proti vyjetí. S otočnou kloubovou hlavou (úhel otočení 50°, pracovní úhel do 90°). Nastavení kloubu je zajišťováno pomocí integrované pružiny.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Obsah:**

Po 1 nástrčném klíči č. 622800: Vel. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19

**Technický popis**

Počet klíčů	7
Úhel otočení	50 stupeň
Pracovní úhel	90 stupeň
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Nástrčný klíč

---

## Příslušenství

Kloubový nástrčný klíč Rozměr klíče 11 mm	622800 11
Kloubový nástrčný klíč Rozměr klíče 19 mm	622800 19
Kloubový nástrčný klíč Rozměr klíče 8 mm	622800 8
Kloubový nástrčný klíč Rozměr klíče 13 mm	622800 13
Kloubový nástrčný klíč Rozměr klíče 14 mm	622800 14
Kloubový nástrčný klíč Rozměr klíče 17 mm	622800 17
Kloubový nástrčný klíč Rozměr klíče 10 mm	622800 10