

HOLEX**Zástrčná hlavice IMPACT, 3/8 palce, pro šrouby Torx®, Profil Torx®: TX45****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650560 TX45
GTIN	4045197336354
Třída artiklu	62D

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Ø na straně pohonu: 19 mm

Délka: 50 mm

Technický popis

Délka	50 mm
Ø na straně pohonu	19 mm
Profil Torx®	TX45
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Sada pojistných svorek 10dílná, pro nástavce, 3/8 palce, včetně stahováků Typ 1

650790 1

Stahovák pro pojistné svorky

650785

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 18 mm

650800 18

Pojistná svorka pro hlavice, 3/8 palce Typ 1

650780 1