

**Nastavitelný klíč na čelní otvory přímý, Jmenovitý Ø čepu: 2,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	628600 2,5
GTIN	4020772040499
Třída artiklu	63Q

**Popis****Provedení:**

Speciální ocel, broušená na výšku, popuštěná na brunýrovaný odstín, s pevnými čepy.

**Použití:**

Pro matice se dvěma otvory.

**Upozornění:**

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm. Toleranční pole h12.

**Technický popis**

Jmenovitý Ø čepu	2,5 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a)	7 - 40 mm
Typ	758
Označení výrobce	758
Délka L	115 mm
Zalomené	ne
Přímé	ano
Možnost nastavení šířky	ano
Druh produktu	Klíč na čelní otvory

