

**Nastavitelný klíč na čelní otvory přímý, Jmenovitý Ø čepu: 3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 628600 3 |
| GTIN | 4020772040611 |
| Třída artiklu | 63Q |

Popis**Provedení:**

Speciální ocel, broušená na výšku, popuštěná na brunýrovaný odstín, s pevnými čepy.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Upozornění:

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm. Toleranční pole h12.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Nastavitelná vzdálenost čepů (a) | 11 - 60 mm |
| Jmenovitý Ø čepu | 3 mm |
| Typ | 758 |
| Označení výrobce | 758 |
| Délka L | 160 mm |
| Zalomené | ne |
| Přímé | ano |
| Možnost nastavení šířky | ano |
| Druh produktu | Klíč na čelní otvory |

