



Kardanový kloub IMPACT, 3/8 palce



Údaje o objednávce

Artikové číslo	650600
GTIN	4045197214805
Třída artiklu	62D

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Vnější čtyřhrany dle DIN 3121 F 10 s průchozím otvorem pro kolík. Vnitřní čtyřhrany dle DIN 3121 G 10 s otvorem a kruhovou drážkou.

Vnější 4-hrany dle DIN 3121 E 10 s pružným kolíkem, vnitřní 4-hrany dle DIN 3121 G 10 s otvorem a kruhovou drážkou.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Celková délka: 50 mm

Technický popis

Celková délka	50 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Druh produktu	Spojovací díl

Příslušenství

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 22 mm

650800 22

Sada pojistných svorek 10dílná, pro nástavce, 3/8 palce, včetně stahováků Typ 2

650790 2