

**Nastavitelný klíč na čelní otvory přímý, Jmenovitý Ø čepu: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	628600 4
GTIN	4020772040628
Třída artiklu	63Q

**Popis****Provedení:**

Speciální ocel, broušená na výšku, popuštěná na brunýrovaný odstín, s pevnými čepy.

**Použití:**

Pro matice se dvěma otvory.

**Upozornění:**

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm. Toleranční pole h12.

**Technický popis**

Nastavitelná vzdálenost čepů (a)	11 - 60 mm
Jmenovitý Ø čepu	4 mm
Typ	758
Označení výrobce	758
Délka L	160 mm
Zalomené	ne
Přímé	ano
Možnost nastavení šířky	ano
Druh produktu	Klíč na čelní otvory

