

**HOLEX****Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 3/8 palce, 6hran: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650550 8
GTIN	4045197286185
Třída artiklu	62D

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

**Upozornění:**

Další velikosti a provedení na poptávku.

**Technický popis**

6hran	8 mm
Délka	50 mm
Ø na straně pohonu	25 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

## Příslušenství

Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 2	650790 2
Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 22 mm	650800 22
Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Stahovák pro pojistné svorky	650785