

**Prodloužení IMPACT, 3/8 palce, Celková délka: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650400 100
GTIN	4045197335500
Třída artiklu	62D

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

Vnější 4-hrany dle DIN 3121 E 10 s pružným kolíkem, vnitřní 4-hrany dle DIN 3121 G 10 s otvorem a kruhovou drážkou.

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

**Upozornění:**

Další velikosti a provedení na poptávku.

**Technický popis**

Celková délka	100 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Prodloužení

**Příslušenství**

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X18 mm

650900 2,5X18

Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 22 mm

650800 22

Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 2

650790 2