

**Zástrčná hlavice IMPACT, 6hranná, 3/8 palce, 6hran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650550 10
GTIN	4045197286192
Třída artiklu	62D

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Technický popis

Délka	50 mm
6hran	10 mm
Ø na straně pohonu	25 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

Příslušenství

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 2	650790 2
Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 22 mm	650800 22
Stahovák pro pojistné svorky	650785