

**Univerzální ráčna (bez nastavce), Typ: 0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	629400 0
GTIN	2050001013828
Třída artiklu	66C

Popis**Provedení:**

Přepínatelná pomocí páčky na hlavě řehťačky na pravý a levý chod a blokovanou polohu. Všechny unášecí díly kalené. Rameno z přesné ocelové trubky. Výměnné 4-hranné vložky jsou přidržovány našroubovatelným víčkem.

Materiál:

Speciální ocel, povrch černěný, rukojeť lesklá.

Šířka hlavy ráčny: 29,5 mm

Výška hlavy ráčny: 10 mm

Celková délka: 170 mm

Přípustný točivý moment: 100 Nm

Technický popis

Výška hlavy ráčny	10 mm
Celková délka	170 mm
Šířka hlavy ráčny	29,5 mm
Přípustný točivý moment	100 Nm
Označení výrobce	R0-HA155