

**HOLEX****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palce s magnetem, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650135 10
GTIN	4045197336248
Třída artiklu	62D

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

**Technický popis**

Rozměr klíče	10 mm
Ø na hnané straně	16,5 mm
Délka	30 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

## Příslušenství

Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 1	650790 1
Stahovák pro pojistné svorky	650785
Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 18 mm	650800 18
Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø x délka 2,5X14 mm	650900 2,5X14