



Sada nástrčných klíčů s příčnou rukojetí izolované dle VDE, Počet klíčů: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	622775 4
GTIN	4010995370923
Třída artiklu	63K

Popis

Provedení:

Čistě opracovaná, hluboká 6-hranná hlava klíče s vnitřním otvorem pro závitové stopky s přesahem. Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu, čepel z chromvanadiové oceli, chromovaná, s nástřikem ochranné izolace.

Izolace do 1 000 V, provedená dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Obsah:

Po 1 ks č. 622770: vel. 8; 10; 13; 17

Technický popis

Počet klíčů	4
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

622770 10

Nástrčný klíč s příčnou rukojetí izolovaný dle VDE Rozměr klíče 10 mm

Nástrčný klíč s příčnou rukojetí izolovaný dle VDE Rozměr klíče 8 mm

622770 8

Nástrčný klíč s příčnou rukojetí izolovaný dle VDE Rozměr klíče 13 mm

622770 13

Nástrčný klíč s příčnou rukojetí izolovaný dle VDE Rozměr klíče 17 mm

622770 17