

**Univerzální ráčna (bez nastavce), Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	629400 1
GTIN	2050001013835
Třída artiklu	66C

Popis**Provedení:**

Přepínatelná pomocí páčky na hlavě řehťачky na pravý a levý chod a blokovanou polohu. Všechny unášecí díly kalené. Rameno z přesné ocelové trubky. Výměnné 4-hranné vložky jsou přidržovány našroubovatelným víčkem.

Materiál:

Speciální ocel, povrch černěný, rukojeť lesklá.

Šířka hlavy ráčny: 36,7 mm

Výška hlavy ráčny: 15,9 mm

Celková délka: 195 mm

Přípustný točivý moment: 130 Nm

Technický popis

Šířka hlavy ráčny	36,7 mm
Výška hlavy ráčny	15,9 mm
Přípustný točivý moment	130 Nm
Celková délka	195 mm
Označení výrobce	R1-HA175