



Univerzální ráčna (bez nástavce), Typ: 2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	629400 2
GTIN	2050001013842
Třída artiklu	66C

Popis

Provedení:

Přepínatelná pomocí páčky na hlavě řehtačky na pravý a levý chod a blokovanou polohu. Všechny unášecí díly kalené. Rameno z přesné ocelové trubky. Výměnné 4-hranné vložky jsou přidržovány našroubovatelným víčkem.

Materiál:

Speciální ocel, povrch černěný, rukojeť lesklá.

Šířka hlavy ráčny: 45 mm

Výška hlavy ráčny: 20 mm

Celková délka: 245 mm

Přípustný točivý moment: 180 Nm

Technický popis

Přípustný točivý moment	180 Nm
Šířka hlavy ráčny	45 mm
Výška hlavy ráčny	20 mm
Celková délka	245 mm
Označení výrobce	R2-HA220