

HOLEX**Zástrčná hlavice IMPACT, 3/8 palce, pro šrouby Torx®, Profil Torx®: TX25****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 650560 TX25 |
| GTIN | 4045197336323 |
| Třída artiklu | 62D |

Popis**Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Ø na straně pohonu: 19 mm

Délka: 50 mm

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Ø na straně pohonu | 19 mm |
| Délka | 50 mm |
| Profil Torx® | TX25 |
| Upínací 4hran | 3/8 palec |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |

Příslušenství

Sada pojistných svorek 10dílná, pro nástavce, 3/8 palce, včetně stahováků Typ 1

650790 1

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Stahovák pro pojistné svorky

650785

Pojistná svorka pro hlavice, 3/8 palce Typ 1

650780 1

Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 18 mm

650800 18