

**HOLEX****Nástrčná hlavice IMPACT, 3/8 palce, pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650500 E8
GTIN	4045197214775
Třída artiklu	62D

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4- hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozměr profilu A: 7,52 mm

Ø na hnané straně: 10,5 mm

Délka: 32 mm

**Technický popis**

Rozměr profilu A	7,52 mm
Ø na hnané straně	10,5 mm
Délka	32 mm
Profil Torx®	E8
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®

Druh produktu

Nástrčné klíče

**Příslušenství**

Sada pojistných svorek 10dílná, pro nástavce, 3/8 palce, včetně stahováků Typ 1

650790 1

Stahovák pro pojistné svorky

650785

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 18 mm

650800 18

Pojistná svorka pro hlavice, 3/8 palce Typ 1

650780 1