

**Nastavitelný klíč na čelní otvory přímý, Jmenovitý Ø čepu: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	628600 12
GTIN	4020772040918
Třída artiklu	63Q

Popis**Provedení:**

Speciální ocel, broušená na výšku, popuštěná na brunýrovaný odstín, s pevnými čepy.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Upozornění:

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm. Toleranční pole h12.

Technický popis

Nastavitelná vzdálenost čepů (a)	22 - 125 mm
Jmenovitý Ø čepu	12 mm
Typ	758
Označení výrobce	758
Délka L	260 mm
Zalomené	ne
Přímé	ano
Možnost nastavení šířky	ano
Druh produktu	Klíč na čelní otvory

