



Univerzální ráčna (bez nastavce), Typ: 3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	629400 3
GTIN	2050001013859
Třída artiklu	66C

Popis

Provedení:

Přepínatelná pomocí páčky na hlavě řehťáčky na pravý a levý chod a blokovanou polohu. Všechny unášecí díly kalené. Rameno z přesné ocelové trubky. Výměnné 4-hranné vložky jsou přidržovány našroubovatelným víčkem.

Materiál:

Speciální ocel, povrch černěný, rukojeť lesklá.

Šířka hlavy ráčny: 56 mm

Výška hlavy ráčny: 25,8 mm

Celková délka: 330 mm

Přípustný točivý moment: 400 Nm

Technický popis

Šířka hlavy ráčny	56 mm
Přípustný točivý moment	400 Nm
Celková délka	330 mm
Výška hlavy ráčny	25,8 mm
Označení výrobce	R3-HA300