

**HOLEX****Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/8 palce s magnetem, Rozměr klíče: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	650135 15
GTIN	4045197336279
Třída artiklu	62D

**Popis****Provedení:**

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

**Materiál:**

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

**Technický popis**

Ø na hnané straně	22 mm
Délka	30 mm
Rozměr klíče	15 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče

**Příslušenství**

Stahovák pro pojistné svorky	650785
Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 22 mm	650800 22
Sada pojistných svorek pro vložky, 3/8 palce včetně stahováku, 10dílná Typ 2	650790 2