



## Nástrčná hlavice IMPACT, 3/8 palce, pro šrouby Torx®, Profil Torx®: E10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	650500 E10
GTIN	4045197214782
Třída artiklu	62D

### Popis

#### Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovacích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4- hran dle DIN 3121.

**Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.**

#### Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch černěný.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Rozměr profilu A: 9,42 mm

Ø na hnané straně: 12,5 mm

Délka: 32 mm

### Technický popis

Rozměr profilu A	9,42 mm
Ø na hnané straně	12,5 mm
Délka	32 mm
Profil Torx®	E10
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®

Druh produktu

Nástrčné klíče

**Příslušenství**

Spojovací stopka pro hlavice, 3/8 palce Ø×délka 2,5X14 mm

650900 2,5X14

Pryžový kroužek pro hlavice, 3/8 palce Ø 18 mm

650800 18

Pojistná svorka pro hlavice, 3/8 palce Typ 1

650780 1

Sada pojistných svorek 10dílná, pro nástavce, 3/8 palce, včetně stahováků Typ 1

650790 1

Stahovák pro pojistné svorky

650785