

**Univerzální ráčna (bez nastavce), Typ: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	629400 4
GTIN	2050001013866
Třída artiklu	66C

Popis**Provedení:**

Přepínatelná pomocí páčky na hlavě řehťačky na pravý a levý chod a blokovanou polohu. Všechny unášecí díly kalené. Rameno z přesné ocelové trubky. Výměnné 4-hranné vložky jsou přidržovány našroubovatelným víčkem.

Materiál:

Speciální ocel, povrch černěný, rukojeť lesklá.

Šířka hlavy ráčny: 70 mm

Výška hlavy ráčny: 32 mm

Celková délka: 415 mm

Přípustný točivý moment: 500 Nm

Technický popis

Výška hlavy ráčny	32 mm
Celková délka	415 mm
Šířka hlavy ráčny	70 mm
Přípustný točivý moment	500 Nm
Označení výrobce	R4-HA380