



Oboustranný maticový klíč, Rozměry klíčů: 5,5X7 mm



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	610700 5,5X7
GTIN	4045197158826
Třída artiklu	61A

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S úzkou tolerancí otvorů.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromovaná (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Délka klíče L: 120 mm

maximální šířka čelisti b1: 15 mm

maximální šířka čelisti b2: 17 mm

Maximální výška čelisti h: 4 mm

Technický popis

maximální šířka čelisti b2	17 mm
Otvor klíče 1	5,5 mm
maximální šířka čelisti b1	15 mm
Maximální výška čelisti h	4 mm
Otvor klíče 2	7 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka klíče L	120 mm
Norma	DIN 3110

Norma	ISO 3318
Poloha čelisti 1	15 stupeň
Poloha čelisti 2	15 stupeň
nejiskřící	ne
Oboustranně shodné velikosti klíčů	ne