

**Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®, Profil Torx®: E10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631515 E10
GTIN	4045197493408
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní 4-hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozměr profilu A: 9,4 mm

Ø na hnané straně: 11,3 mm

Délka: 25 mm

Technický popis

Rozměr profilu A	9,4 mm
Délka	25 mm
Ø na hnané straně	11,3 mm
Profil Torx®	E10
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Druh produktu	Nástrčné klíče

